

# EB 36-27 - Pont d'insertion

3009341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009341>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont d'insertion, pas: 27 mm, nombre de pôles: 36, coloris: gris

## Données commerciales

Référence	3009341
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4017918091798
Poids par pièce (emballage compris)	535 g
Poids par pièce (hors emballage)	535 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont d'insertion
Nombre de pôles	36
Pas	27 mm

### Dimensions

Pas	27 mm
-----	-------

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	Cuivre
Matériau isolant	PA

### Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

# EB 36-27 - Pont d'insertion

3009341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009341>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %