HV M12/1-VS 3 - Elément de liaison

3049644

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3049644

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Elément de liaison, profondeur: 4 mm, largeur: 25 mm, hauteur: 96 mm, nombre de pôles: 3, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	3049644
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE4Z2X
Product key	BE4Z2X
GTIN	4046356313537
Poids par pièce (emballage compris)	70,61 g
Poids par pièce (hors emballage)	70,61 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Nombre de pôles	3

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	269 A

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	4 mm
Intervalle entre perçages	34 mm
Diamètre de perçage	12,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Intervalle entre perçages	34 mm

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,153 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr