

# FB 10-9 - Pont de jonction

3059113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3059113>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont de jonction, pas: 9 mm, nombre de pôles: 10, coloris: argenté



## Données commerciales

Référence	3059113
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4046356500395
Poids par pièce (emballage compris)	22,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,52 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	IN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont à visser
Nombre de pôles	10
Pas	9 mm

### Dimensions

Pas	9 mm
-----	------

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre
Revêtement	étamé

### Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %