
EB 1/3/5/7-8 - Pont d'insertion

3072340

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3072340

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont d'insertion, pas: 16,4 mm, nombre de pôles: 4, schéma des pôles: 1, 3, 5, 7, longueur: 24 mm, coloris: gris

Données commerciales

Référence	3072340
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4055626176024
Poids par pièce (emballage compris)	6,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,516 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont d'insertion
Nombre de pôles	4
Pas	16,4 mm
Potentiels	1

Dimensions

Largeur	55,4 mm
Hauteur	24 mm
Profondeur	3,3 mm
Longueur	24 mm
Pas	16,4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau isolant	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Schéma des pôles	1, 3, 5, 7

Montage

Type de montage	Montage vissé

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,275 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr