

CD COVER 40 WH - Profilé de recouvrement



3240647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240647>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Couvercle pour goulotte, blanc, largeur : 40 mm, longueur : 2000 mm

Données commerciales

Référence	3240647
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7433
Product key	BE7433
GTIN	4046356629737
Poids par pièce (emballage compris)	362 g
Poids par pièce (hors emballage)	240 g
Numéro du tarif douanier	39259020
Pays d'origine	DE

3240647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240647>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
-----------------	-------

Dimensions

Largeur	40 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	11 mm
Longueur	2000 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	sans plomb

CD COVER 40 WH - Profilé de recouvrement



3240647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240647>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400776
ECLASS-15.0	27400776

ETIM

ETIM 10.0	EC000727
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,716 kg CO2e