

WP-GA HF IP66 M10 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240923>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



Données commerciales

Référence	3240923
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356710305
Poids par pièce (emballage compris)	6,54 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,116 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

WP-GA HF IP66 M10 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240923>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Application	Presse-étoupe
Sortie du câble	coudé
Type de filetage	métrique

Dimensions

Largeur	17 mm
Hauteur	33,5 mm
Longueur	34,5 mm
Diamètre	16 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA 6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du raccordement vissé	PA
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C

WP-GA HF IP66 M10 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240923>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240923>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E86359



LR



Approbation du sigle VDE

WP-GA HF IP66 M10 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240923>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GA HF IP66 M10 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240923>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr