

# WP-CN PA M40 BK - Contre-écrou



3241237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241237>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage M40, coloris: noir



## Avantages

- Les contre-écrous en polyamide permettent de bloquer les raccords vissés pour tube de protection dans les perçages exempts de filetage.

## Données commerciales

Référence	3241237
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356868174
Poids par pièce (emballage compris)	6,514 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,514 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

3241237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241237>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M40

### Dimensions

Hauteur	7 mm
Type de filetage côté raccordement	M40

### Indications sur les matériaux

Matériau	Polyamide renforcé à la fibre de verre
----------	--

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

3241237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241237>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

### ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %