

SCBI 10-8,15 - Pont à visser



3245134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3245134>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont à visser, avec collier isolant, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 10, intensité nominale: 24 A, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	3245134
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4046356574211
Poids par pièce (emballage compris)	22,43 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,75 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	IN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont à visser
Nombre de pôles	10
Pas	8,2 mm

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	24 A
---------------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	24 A
---------------------------	------

Dimensions

Pas	8,2 mm
-----	--------

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

SCBI 10-8,15 - Pont à visser



3245134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3245134>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %