

# SCBI 10-8 - Pont de jonction



3246133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246133>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont de jonction, nombre de pôles: 10, coloris: argenté



La figure illustre un article similaire

## Données commerciales

Référence	3246133
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BEKZ2X
Product key	BEKZ2X
GTIN	4046356586443
Poids par pièce (emballage compris)	25,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	25,1 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	CN

# SCBI 10-8 - Pont de jonction

3246133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246133>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont à visser
Nombre de pôles	10

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre
Revêtement	étamé

# SCBI 10-8 - Pont de jonction



3246133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246133>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,439 kg CO2e
---------	---------------