

INB IO 80-6 BU - Pont d'insertion



3246931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246931>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont d'insertion, Pontage dans le point de connexion, encliquetage dans le boîtier du bloc de jonction, nombre de pôles: 80, coloris: bleu

Données commerciales

Référence	3246931
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BEKZ2X
Product key	BEKZ2X
GTIN	4046356706193
Poids par pièce (emballage compris)	34,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	34,59 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont d'insertion
Nombre de pôles	80
Potentiels	80

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	Cu
Matériau isolant	PA

3246931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246931>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,313 kg CO2e
---------	---------------