

SCBI 10-8 N - Pont de jonction



3246945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246945>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont de jonction, nombre de pôles: 10, coloris: argenté



La figure illustre un article similaire

Données commerciales

Référence	3246945
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BEKZ2X
Product key	BEKZ2X
GTIN	4046356706216
Poids par pièce (emballage compris)	17,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,46 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

SCBI 10-8 N - Pont de jonction

3246945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246945>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont à visser
Nombre de pôles	10

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
---------	---------

SCBI 10-8 N - Pont de jonction



3246945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246945>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,094 kg CO2e