

# MSCB 6 - Pont en chaîne

3251225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3251225>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont en chaîne, Pour une répartition du potentiel individuelle et modulaire, nombre de pôles: 2, coloris: argenté

## Données commerciales

Référence	3251225
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BEKZ2X
Product key	BEKZ2X
GTIN	4046356951562
Poids par pièce (emballage compris)	1,74 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,74 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

# MSCB 6 - Pont en chaîne

3251225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3251225>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont réducteur
Nombre de pôles	2

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre
Revêtement	étamé

# MSCB 6 - Pont en chaîne

3251225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3251225>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %