

MSCB 6 - Pont en chaîne

3251225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3251225>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont en chaîne, Pour une répartition du potentiel individuelle et modulaire, nombre de pôles: 2, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	3251225
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BEKZ2X
Product key	BEKZ2X
GTIN	4046356951562
Poids par pièce (emballage compris)	1,74 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,74 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

MSCB 6 - Pont en chaîne

3251225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3251225>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont réducteur
Nombre de pôles	2

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre
Revêtement	étamé

MSCB 6 - Pont en chaîne

3251225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3251225>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSCB 6 - Pont en chaîne

3251225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3251225>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr