

# KBI- 6 - Ponticello a catena

0202329

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202329>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a catena, passo: 6 mm, numero poli: 1, colore: color argento



## Dati commerciali

Codice articolo	0202329
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918098025
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,76 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,743 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
Numero di poli	1
Passo	6 mm

### Dimensioni

Passo	6 mm
-------	------

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

0202329

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202329>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---