

SB 2-10/15 - Ponticello sezionatore



0203234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203234>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello sezionatore, passo: 15 mm, numero poli: 2, colore: color argento



Dati commerciali

Codice articolo	0203234
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4017918098414
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,8 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

SB 2-10/15 - Ponticello sezionatore



0203234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203234>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello sezionatore
Numero di poli	2
Passo	15 mm
Potenziali	1

Dimensioni

Passo	15 mm
-------	-------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

SB 2-10/15 - Ponticello sezionatore



0203234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203234>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,465 kg CO2e
---------	---------------