

# PMH 2:ZAHLEN 2 - Segnafilo



0800501:0002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800501:0002>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, siglatura longitudinale con il numero: Numeri, per diametro 3,0 ... 6,0 mm, giallo, tipo di montaggio: infilamento

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0800501:0002  |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi     |
| Codice vendita                      | BG222B        |
| Codice prodotto                     | BG222B        |
| GTIN                                | 4017918489915 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,33 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,26 g        |
| Numero tariffa doganale             | 49119900      |
| Paese di origine                    | PL            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
|------------------|-----------------|

### Siglatura

|           |        |
|-----------|--------|
| Siglatura | Numeri |
|-----------|--------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 4,2 mm  |
| Altezza   | 9,5 mm  |
| Lunghezza | 6,60 mm |

### Misure esterne

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diametro esterno | 3 mm ... 6 mm |
|------------------|---------------|

### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 4,20 mm |
| Altezza del campo di testo   | 2,60 mm |

### Indicazioni materiale

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Colore                                 | giallo (RAL 1018)                  |
| Materiale                              | Etilene vinil acetato (EVA)        |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                 |
| Sostanze contenute                     | senza silicone, alogenati e cadmio |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

0800501:0002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800501:0002>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

### ETIM

ETIM 9.0

EC001530

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

# PMH 2:ZAHLEN 2 - Segnafile



0800501:0002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800501:0002>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)