


SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Segnamorsetti



0804109:0061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804109:0061>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 61 ... 70, Strisce da 10 morsetti ognuna con 14 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 3,81 mm, tipo di montaggio: colla

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0804109:0061 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2123 |
| Codice prodotto | BG2123 |
| GTIN | 4017918495220 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,702 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,702 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | PL |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
| Passo | 3,81 mm |

Siglatura

| | |
|-----------|-----------|
| Siglatura | 61 ... 70 |
|-----------|-----------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | Poliestere |
| Materiale, elemento base | Poliestere |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Larghezza | 3,81 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Passo | 3,81 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 3,81 mm |
| Altezza del campo di testo | 2,80 mm |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

0804109:0061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804109:0061>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0804109:0061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804109:0061>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com