

BN-ZB 6,2 UV-100 - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0823504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0823504>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 3,97 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0823504
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG2112
Codice prodotto	BG2112
GTIN	4046356332385
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,29 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,24 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

BN-ZB 6,2 UV-100 - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0823504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0823504>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
------------------	------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	10
Numero di cartellini per riga	10
Tipo di scanalatura	alto
Tecnologia di siglatura	Plotter

Dimensioni

Larghezza	4,00 mm
Altezza	3,97 mm
Profondità	5,50 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4 mm
Altezza del campo di testo	3,97 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale, elemento base	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

BN-ZB 6,2 UV-100 - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0823504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0823504>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

ETIM

ETIM 9.0

EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

BN-ZB 6,2 UV-100 - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0823504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0823504>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com