

# LBHZ 3/WH CUS - Targhetta per cavi



0824440

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824440>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta per cavi, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 2,5 ... 47 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 5,5 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0824440
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8122
Codice prodotto	BG8122
GTIN	4046356353083
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,574 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,014 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttori
Siglatura	
Numero dei cartellini singoli	10
Numero di cartellini per riga	10
Tipo di scanalatura	Formato scheda
Tecnologia di siglatura	Plotter

### Dimensioni

Larghezza	6,00 mm
Altezza	10,50 mm
Profondità	6,95 mm
Lunghezza	10 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	5,5 mm
Altezza del campo di testo	10 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	2,5 mm ... 47 mm
-----------------------------	------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Normative e prescrizioni

# LBHZ 3/WH CUS - Targhetta per cavi



0824440

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824440>

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

# LBHZ 3/WH CUS - Targhetta per cavi



0824440

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824440>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

### ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# LBHZ 3/WH CUS - Targhetta per cavi



0824440

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824440>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)