

ZB 21,1:UNBEDRUCKT - Nastro Zack



0829456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829456>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 21,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,1 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0829456
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2112
Codice prodotto	BG2112
GTIN	4046356562133
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,1 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	siglabile con CMS
Note generali	siglabile con CMS

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	21,1 mm

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	4
Numero di cartellini per riga	5
Numero strisce di siglatura	5
Tipo di scanalatura	alto

Dimensioni

Larghezza	21,10 mm
Altezza	10,50 mm
Profondità	4,20 mm
Passo	21,1 mm
Lunghezza	10,5 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	21,1 mm
Altezza del campo di testo	10,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

0829456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829456>

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

ZB 21,1:UNBEDRUCKT - Nastro Zack

0829456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829456>

Disegni

Disegno schema



0829456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829456>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

ETIM

ETIM 9.0

EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,003 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com