

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una combinazione delle versioni A/F, A/U, VAH, A/F-HA

Profilato piatto per ricoprire le morsettiere, spessore 2 mm, larghezza 17,5 cm, sono necessarie inoltre 2 piastre terminali E/UK e 2 supporti copertura regolabili VAH. Lunghezza max. disponibile 100 cm

Dati commerciali

Codice articolo	1004885
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH8412
Codice prodotto	BH8412
GTIN	4017918012267
Peso per pezzo (confezione inclusa)	460 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	460 g
Numero tariffa doganale	39206100
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	175 mm
Lunghezza	1 m

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	Policarbonato PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	4,486 kg CO2e
---------	---------------