

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Copertura nastro piatto per ricoprire le morsettiere, spessore 2 mm, larghezza 7 cm, sono necessarie inoltre 2 piastre terminali E/UK e 2 supporti copertura regolabili VAH. Lunghezza max. disponibile 100 cm

## Dati commerciali

Codice articolo	1004982
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH8412
Codice prodotto	BH8412
GTIN	4017918100179
Peso per pezzo (confezione inclusa)	170 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	170 g
Numero tariffa doganale	39206100
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Dimensioni

Larghezza	70 mm
Lunghezza	1 m

### Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	Policarbonato PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

1004982

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004982>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27141192
ECLASS-13.0	27141192

### ETIM

ETIM 10.0	EC004592
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---