PAB-KTL - Portacartellini per cavi

1013261

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013261

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Portacartellini per cavi, trasparente, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

I vantaggi

- Anelli di siglatura per la siglatura e la fasciatura di conduttori
- Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT …

Dati commerciali

Codice articolo	1013261
Pezzi/conf.	200 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	200 Pezzi
Codice vendita	BG231A
Codice prodotto	BG231A
GTIN	4017918013677
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,61 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,436 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo portacartellini

Siglatura

Direzione di siglatura	longitudinale

Dimensioni

Larghezza	30,3 mm
Altezza	14,5 mm
Profondità	4,35 mm

Misure esterne

Diametro esterno	6 mm ... 136 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	30 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	PVC
Sostanze contenute	privo di silicone

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	> 10,00 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Stoccaggio a temperatura controllata

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Risultato	Prova superata
Procedimento	Test Bb
Durata	96 h
Temperatura di prova	80 °C

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Capacità di conservazione	2 anni

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com