

CC1,5-TS-2,10M AU - Contatto a crimpare



1029394

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029394>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1,5 mm, sezione di connessione: 1,5 mm².
.. 1,5 mm², AWG 14...14, materiale contatti: CuZn

Dati commerciali

Codice articolo	1029394
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF2CJB
Codice prodotto	AF2CJB
GTIN	4055626530888
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,445 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,445 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CC1,5-TS-2,10M AU - Contatto a crimpare



1029394

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029394>

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare


Connessione conduttori

Sezione di connessione (flessibile)	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di connessione AWG (flessibile)	14 ... 14

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Ni/Au

Dimensioni

Disegno quotato	
Diametro (Diametro contatti)	1,5 mm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------


CC1,5-TS-2,10M AU - Contatto a crimpare



1029394

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029394>

Disegni



Contatto a crimpare, diametro: 1,5 mm

CC1,5-TS-2,10M AU - Contatto a crimpare



1029394

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029394>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,5-TS-2,10M AU - Contatto a crimpare



1029394

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029394>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,289 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com