

NBC-M12MSD/15,0-93E/R4AC - Cavo di rete



1085991

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1085991>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di rete, Ethernet CAT5, 4-poli, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 15 m

Dati commerciali

Codice articolo	1085991
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CJI
Codice prodotto	AF1CJI
GTIN	4055626876993
Peso per pezzo (confezione inclusa)	687,35 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	689 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	4

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801)
---------------------------	---------------------------

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale	PUR
---------------------------	-----

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	D (Dati)
Materiale	CuZn (Contatto)
	Ni/Au (Superficie contatti)
	PA (Portacontatti)
	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura)
	Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite)
Grado di protezione	IP67

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto RJ45 / IP20
Materiale	CuSn (Contatto)
	Ni/Au (Superficie contatti)
	PC (Portacontatti)
	PA (Custodia)
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Lunghezza cavo	15 m
Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801)
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	azzurro mare RAL 5021

NBC-M12MSD/15,0-93E/R4AC - Cavo di rete



1085991

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1085991>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-M12MSD/15,0-93E/R4AC - Cavo di rete



1085991

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1085991>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com