CRIMPFOX 10T-F CUS - Pinza a crimpare

1142666

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142666

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 0,14 mm^2, sezione max.: 10 mm^2, per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm^2, adeguamento trasversale automatico, predisposizione frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero

I vantaggi

- Ampia copertura di sezioni, da 0,14 mm² ... 10 mm²
- Per puntalini fino a 18 mm di lunghezza
- Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
- Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
- Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua

Dati commerciali

Codice articolo	1142666
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4063151103408
Peso per pezzo (confezione inclusa)	388,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	301,8 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm²
Sezione max.	10 mm²
AWG min	26
AWG max	8

Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm² ... 10 mm²
Sezione AWG	26 ... 8

Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	180 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142666

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com