

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pinza a crimpare



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142666>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 10 mm², per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero

I vantaggi

- Ampia copertura di sezioni, da 0,14 mm² ... 10 mm²
- Per puntalini fino a 18 mm di lunghezza
- Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
- Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
- Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua

Dati commerciali

Codice articolo	1142666
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4063151103408
Peso per pezzo (confezione inclusa)	388,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	301,8 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pinza a crimpare



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142666>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	10 mm ²
AWG min	26
AWG max	8

Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN 46228-1, DIN 46228-4
----------	--------------------------

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 10 mm ²
Sezione AWG	26 ... 8

Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	180 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pinza a crimpare



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142666>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142666>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pinza a crimpare



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142666>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pinza a crimpare



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1142666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com