

FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail




1208103

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208103>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail, tipo: LC, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2,5 m, numero poli: 12, 10 Gbit/s, OM3, tipo di connessione: LC, uscita cavo: diritto, colore: turchese



I vantaggi

- Valori di attenuazione ottimali grazie alla rettifica UPC
- Risparmio di tempo e rischio di rottura ridotto al minimo grazie alla facile rimozione
- Facile assegnazione grazie a 12 colori differenti
- Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
- Grado di estinguenza UL 94-V0

Dati commerciali

Codice articolo	1208103
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIDB
Codice prodotto	ABNIDB
GTIN	4063151276836
Peso per pezzo (confezione inclusa)	42,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	32,735 g
Numero tariffa doganale	85447000
Paese di origine	CN

FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail



1208103

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208103>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo	LC
Numero di poli	12
Numero degli slot	12
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	≤ 0,3 dB (1300 nm)
Mezzo trasmissivo	FO
Velocità di trasmissione	10 Gbit/s
Velocità di trasmissione	10 GBit/s

Dati di collegamento

Collegamento	LC
--------------	----

Dimensioni

Larghezza	5,5 mm
Altezza	9,7 mm
Lunghezza	2500 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	1,25 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	turchese
Colore della custodia	turchese
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Guaina esterna, materiale	LSZH

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio LC/UPC
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	estremità conduttore libera
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2,50 m
----------------	--------

FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail



1208103

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208103>

Tipo di cavo	Filo ottico
Tipo di cavo	900 µm
Struttura dei cavi	Cavo compatto semilibero (STB)
Guaina esterna, materiale	LSZH
Conduttore singolo, materiale	LSZH
Conduttori singoli, diametro	900 µm
Resistenza alla trazione corta/costante	10 N
Lunghezza cavo breakout	2500 mm
Assenza di alogen	sì
Resistenza all'olio	no
Resistenza alla fiamma	sì

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	12
Fibra	G50/125 µm OM3
Tipo di fibra	Multimode
Attenuazione	≤ 0,3 dB
Attenuazione di ritorno	≥ 35 dB
Mezzo trasmissivo	Fibra di vetro Multimode

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	10 N
Dati meccanici	
Cicli di manovra	> 500
Raggio di piegatura minimo	30 mm

Caratteristiche

Attenuazione	≤ 0,3 dB (1300 nm)
--------------	--------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C
Resistenza all'olio	no

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	sì
Resistenza all'olio	no

FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail



1208103

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208103>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208103>



UL Listed

ID omologazione: E308814-20250516

FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail



1208103

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208103>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail



1208103

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208103>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com