# WIREFOX-D CX-3 - Utensile spelafili

1212165

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212165

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza spelafili, per cavo coassiale di Ø 2,5 ... 7,6 mm, a 2 stadi, quantità da rimuovere 12,0 mm

## I vantaggi

- Ampia scelta di utensili di precisione per la rimozione della guaina
- Il giusto utensile per qualsiasi applicazione

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1212165 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3122 |
| Codice prodotto | BH3122 |
| GTIN | 4046356454339 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 77,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 77,1 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | SE |

## Dati tecnici

### Note

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Utensile spelafili |
| Applicazione | Standard |
| | Koaxialkabel |
| Caratteristiche particolari | 2 livelli Quota da rimuovere l1= 12 mm |
| Caratteristica di prodotto | Spelatura dei cavi coassiali disponibili in commercio |
| | Coltello spelafili sostituibile |
| | Asportazione su più livelli in un'unica operazione |

### Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Sezione metrica | 0 mm² ... 0 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 25,5 mm |
| Altezza | 37,5 mm |
| Lunghezza | 90 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | 2,5 mm ... 7,6 mm |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212165

**EAC**
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002109 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com