

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212464>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Macchina spelafili e crimpatrice mobile, utensile di servizio, pezzo di ricambio (scivolo), utensile da taglio (CUTFOX 12), nastro per ghiera

Secondo la figura

## Descrizione del prodotto

Dispositivo portatile a batteria, per la lavorazione di puntalini a nastro da 0,75 mm<sup>2</sup> con estremità funzionale, adatto per conduttori isolati in PVC (H05V-K), cesoie per cavi CUTFOX 12, scivolo 2, Service Tool per la rimozione dei guasti e una striscia di puntalini da 0,75 mm<sup>2</sup>, confezionato in una robusta valigetta.

## I vantaggi

- Allo stesso tempo risultati ottimali grazie alle funzioni automatiche di controllo
- Impiego mobile illimitato grazie all'esercizio a batteria e al caricatore di scorta
- L'innovazione per la costruzione di quadri di comando: CRIMPHANDY. Con questo dispositivo portatile, la spelatura e la crimpatura dei conduttori richiede al massimo 2 secondi, ovvero il 75% di tempo in meno rispetto a prima

## Dati commerciali

Codice articolo	1212464
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3233
Codice prodotto	BH3233
GTIN	4046356589130
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.883 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.463 g
Numero tariffa doganale	84672920
Paese di origine	DE

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212464>

## Set composto da

### CF CRIMPHANDY 0,75 - Macchina spelafili e crimpatrice

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212464>



Macchina spelafili e crimpatrice mobile, utensile di servizio, pezzo di ricambio (scivolo), utensile da taglio (CUTFOX 12), nastro per ghiera

---

### CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Utensile di montaggio

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212786>



Utensile di servizio, per CF-CRIMPHANDY 0,75, per la rimozione dei guasti

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212464>

## CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212128>



**Tagliacavi**, per rame e alluminio fino a un diametro di 12 mm (fino a 35 mm<sup>2</sup>)

---

## CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - Pezzo di ricambio

1212516

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212516>



Lamierino di raccolta residui 2, per CF CRIMPHANDY 0,75

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212464>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	Crimpatura quadra
Tipo di conduttore	PVC H05V-K
Lunghezza di inserimento minima	32 mm
Caratteristica di prodotto	macchina spelafili e crimpatrice portatile
	caricatore integrato
	Sensore capacitivo
	Batteria agli ioni di litio
	Sensore capacitivo

### Caratteristiche elettriche

Frequenza	60 Hz
Potenza assorbita	20 W

### Alimentazione

Range tensione di alimentazione	7,4 V DC
---------------------------------	----------

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,75 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup>
-----------------	---

### Dimensioni

Larghezza	43 mm
Altezza	70 mm
Lunghezza	205 mm
Range diametro conduttore	1,9 mm ... 2,6 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212464>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CF CRIMPHANDY 0,75 - Macchina spelafili e crimpatrice



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212464>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)