# WIREFOX 4 CUS - Utensile spelafili

1212762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212762

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza spelafili, siglatura laser custom, per cavi e conduttori (specifica anche per isolamenti in gomma e silicone) da 0,1 - 4 $mm^2$, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 $mm^2$ flessibile/1,5 $mm^2$ rigido, tagliacavi sostituibile

## Descrizione del prodotto

Tagliacavi utilizzabili: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB e 1212314 WIREFOX 6SC/SB, ricambio diretto: 1212151 WIREFOX 4/SB

## I vantaggi

- Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
- Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore
- Pratico tagliafili integrato

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1212762 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BH312V |
| Codice prodotto | BH312V |
| GTIN | 4046356942881 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 211,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 211,7 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | SE |

## Dati tecnici

### Note

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Utensile spelafili |

### Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Sezione metrica | 0,1 mm² ... 4 mm² (Campo di spelatura) |
| | 1,5 mm² (Campo di taglio) |
| Sezione AWG | 28 ... 12 (Campo di spelatura) |
| | 16 (Campo di taglio) |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Lunghezza | 191 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero/verde |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212762

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002109 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com