

G-INS-M25-M68N-PNES-LG - Pressacavi



1417654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417654>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 11 mm ... 17 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035

I vantaggi

- Materiale in plastica conforme UL 746C f1

Dati commerciali

Codice articolo	1417654
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF7DCX
Codice prodotto	AF7DCX
GTIN	4055626120973
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,8 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	TR

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	1) Montare i perni del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta
-----------------------	---


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Produttore	BIMED
Denominazione produttore	BM-EN-13
Schermato	no
Esecuzione dello scarico della trazione	A

Caratteristiche

Categoria d'urto	4
Versione, Scarico della trazione	A

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	43 mm
Lunghezza della filettatura	8 mm
Diametro foro	25,1 mm ... 25,2 mm
Apertura chiave dadi	29 mm
Apertura chiave perno	29 mm
Misura angolare esagonale	33,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M25 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	5,5 Nm \pm 1 Nm (Dado cieco a calotta)
	3,5 Nm (Perno)

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	CR
Materiale connessione a vite	PA

1417654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417654>

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	11 mm ... 17 mm
Diametro esterno conduttore	13 mm ... 17 mm (per UL 514 B)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Grado di protezione (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)

G-INS-M25-M68N-PNES-LG - Pressacavi


1417654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417654>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1417654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417654>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417654>

DNV

ID omologazione: TAE00003WX



UL Listed

ID omologazione: E199260

1417654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417654>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1417654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417654>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com