

# G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - Pressacavi



1424514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424514>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 4,5 mm ... 10 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: grigio luce RAL 7035

## Dati commerciali

Codice articolo	1424514
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DCX
Codice prodotto	AF7DCX
GTIN	4055626374192
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,36 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

1424514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424514>

## Dati tecnici

### Montaggio

Nota per il montaggio	1) Montare i perni del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta
-----------------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Produttore	WISKA
Denominazione produttore	ESKV-L 16
Schermato	no
Esecuzione dello scarico della trazione	A


### Dati EX

Uso in area a rischio di esplosione	no
-------------------------------------	----

### Caratteristiche

Categoria d'urto	2
Versione, Scarico della trazione	A

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	37 mm
Lunghezza della filettatura	15 mm
Diametro foro	16,1 mm ... 16,2 mm
Apertura chiave dadi	20 mm
Apertura chiave perno	20 mm
Misura angolare esagonale	22 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M16 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	1,5 Nm (Dado per raccordi)
	3,5 Nm (Perno)

### Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
--------	--------------------------

# G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - Pressacavi



1424514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424514>

Materiale guarnizione Guarnizione cavo	EPDM
Materiale connessione a vite	PA

## Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	4,5 mm ... 10 mm
Diametro esterno conduttore	6 mm ... 8,6 mm (UL)


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)

## Disegni

Disegno quotato



1424514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424514>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424514>



**cUL Recognized**  
ID omologazione: E179850



**UL Recognized**  
ID omologazione: E179850

1424514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424514>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1424514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424514>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)