

RC-Z2427 - Serracavi e adattatore schermato



1604497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604497>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Serracavi e adattatore schermato, schermato: sì, diametro gruppo di fili: 3,2 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1604497 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABRAFU |
| Codice prodotto | ABRAFU |
| GTIN | 4046356249607 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,394 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

RC-Z2427 - Serracavi e adattatore schermato



1604497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604497>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Serracavi |
| Serie | NC |
| | RC |
| Tipo di collegamento a vite | EMC |
| Schermato | sì |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 4,5 mm ... 5,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|-----|
| Tipo di collegamento a vite | EMC |
|-----------------------------|-----|

RC-Z2427 - Serracavi e adattatore schermato



1604497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604497>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

1604497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604497>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b6d44fe3-3787-4ac7-8d7a-d72f52e7dbf9 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com