

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Telaio di montaggio



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658053>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso RJ45, IP67, per inserti portacontatti femmina modulari (Keystone), per sezione di montaggio rotonda, con guarnizione, con filettatura e dado, colore: nero

Dati commerciali

Codice articolo	1658053
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNNDB
Codice prodotto	ABNNDB
GTIN	4046356144346
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,87 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,64 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Telaio di montaggio

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658053>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Inserto modulare
Tipo	Versione 6
Piano d'inserimento	RJ45
Numero degli slot	1


Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
-------------------	------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	36 mm
Altezza	36 mm
Profondità	16,5 mm
Lunghezza	16,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale della guarnizione piatta	NBR
Materiale custodia	Plastica
Materiale superficie custodia	PA, grigio chiaro
Materiale superficie contatti	Au/Ni
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Telaio di montaggio



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658053>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 55 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
-------------------	---------------------


VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Telaio di montaggio

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658053>

Disegni

Disegno quotato




Dima di foratura:

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Telaio di montaggio

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658053>

Disegno quotato



Dado

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Telaio di montaggio



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658053>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Telaio di montaggio



1658053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658053>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com