

HC-B 24-TFL-76/M1PG21S - Custodia



1771888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771888>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile, per bloccaggio trasversale, altezza 76 mm, con attacco a vite, 1x Pg21 uscita cavo laterale

Dati commerciali

Codice articolo	1771888
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918036560
Peso per pezzo (confezione inclusa)	397,13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	395 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti contatti HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B24
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	con

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	76 mm
Lunghezza	120 mm
Apertura chiave dadi	28 mm

Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Tipo di bloccaggio	Pin

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	10 mm ... 19 mm
-------------------------------------	-----------------

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	10 mm ... 19 mm
-----------------------------	-----------------

HC-B 24-TFL-76/M1PG21S - Custodia



1771888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771888>


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato



HC-B 24-TFL-76/M1PG21S - Custodia

1771888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771888>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1771888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771888>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com