HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Custodie per l'elettronica

2200892

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200892

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie profilate, Montaggio a parete (opzionale con accessori), Profilo in alluminio, in 2 parti, larghezza profilo (interno): 78 mm, larghezza profilo (esterna): 98,5 mm, lunghezza: 100 mm, altezza: 98,5 mm, profondità: 32,8 mm

I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
- Grado di protezione fino a IP65
- Utilizzabile come custodia palmare o a parete
- Guarnizioni EMC disponibili come opzione

Dati commerciali


Codice articolo	2200892
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFAAA
Codice prodotto	ACFAAA
GTIN	4046356716192
Peso per pezzo (confezione inclusa)	186,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	181,4 g
Numero tariffa doganale	76042100
Paese di origine	HU

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte inferiore custodia di installazione
Tipo di custodia	Custodie profilate
Serie di custodie	HC-ALU
Famiglia di prodotti	HC-ALU 6-78
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	98,5 mm
Profondità	32,8 mm
Lunghezza	100 mm

Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	98,5 mm

Misure interne

Larghezza profilo (interno)	78 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio grafite (RAL 7024)
Materiale	Alluminio (Rivestimento con polveri)
Finitura superficiale	rivestimento con polveri

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Indicazioni relative al circuito stampato


Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	7
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Inserimento

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio a parete (opzionale con accessori)

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Rappresentazione schematica

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com