

# ME PLC 40 CS TRANS - Custodia



2201491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201491>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Coperchio, larghezza: 39,7 mm, altezza: 51,8 mm, profondità: 13,65 mm, colore: trasparente



## I vantaggi

- Montaggio senza utensili
- Disponibile nella larghezza di installazione da 40 mm
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza

## Dati commerciali

Codice articolo	2201491
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHEAZ
Codice prodotto	ACHEAZ
GTIN	4046356838597
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,81 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME PLC
Famiglia di prodotti	ME PLC 40
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	39,7 mm
Altezza	51,8 mm
Profondità	13,65 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Coperchio custodia)	trasparente
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	225

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio con base custodia
-------------------	------------------------------

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

# ME PLC 40 CS TRANS - Custodia



2201491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201491>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,066 kg CO2e
---------	---------------