

# ME MAX B-22,5 GY7016 - Tappo cieco



2202216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202216>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per morsetti inutilizzati, larghezza: 20 mm, altezza: 21,6 mm, profondità: 8,1 mm, colore: grigio antracite (simili RAL 7016)

## I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2202216       |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ACHABZ        |
| Codice prodotto                     | ACHABZ        |
| GTIN                                | 4055626015705 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,084 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,98 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85472000      |
| Paese di origine                    | DE            |

## Dati tecnici

### Note

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download. |
|-----------------------|--|

### Caratteristiche articolo

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Tappo cieco            |
| Tipo di custodia                     | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia                     | Custodie modulari      |
| Serie di custodie                    | ME-MAX                 |
| Famiglia di prodotti                 | ME MAX 22,5..          |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                     |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 20 mm   |
| Altezza    | 21,6 mm |
| Profondità | 8,1 mm  |

### Indicazioni materiale

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Colore (Tappo cieco)                   | grigio antracite (RAL 7016) |
| Materiale Tappo cieco                  | PA                          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                          |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600                         |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Codice IP max. da raggiungere                       | IP20   |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 55 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 %   |

### Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | Molla di bloccaggio |
|-------------------|---------------------|

### Informazioni sull'imballaggio

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tipo di confezionamento | Borsa richiudibile |
|-------------------------|--------------------|

# ME MAX B-22,5 GY7016 - Tappo cieco



2202216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202216>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202216>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# ME MAX B-22,5 GY7016 - Tappo cieco



2202216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202216>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME MAX B-22,5 GY7016 - Tappo cieco



2202216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202216>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)