

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



DEV-KIT ME-PLC: comprende 1 x custodia ME-PLC 40 e sistema di collegamento a innesto(36 poli), fornitura dei singoli componenti

I vantaggi

- Ampia custodia con larghezza di installazione di 40 mm per circuito stampato con superficie di equipaggiamento massima di 15.000 mm²
- Tecnologia di connessione frontale a innesto
- Basetta millefori opzionale per la saldatura manuale di componenti THT

Dati commerciali

Codice articolo	2202526
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHEAD
Codice prodotto	ACHEAD
GTIN	4055626141763
Peso per pezzo (confezione inclusa)	488,188 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	436,358 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

Set composto da

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Base custodia

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201499>



Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, per connettori bus 10/10, larghezza: 39,7 mm, altezza: 180,1 mm, profondità: 137,7 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 10

ME PLC 40 CT36 GY7035 - Modulo per collegamento frontale

2201494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201494>



Supporto connessione, completamente montato con FKCN 2x 18 poli, coperchio e leva di sbloccaggio, incl. pannello di copertura, presa base adatta: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>



ME PLC 40 CS GY7035 - Custodia

2201490

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201490>

Custodie per guide DIN, Coperchio, larghezza: 39,7 mm, altezza: 51,8 mm, profondità: 13,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME PLC
Apertura di ventilazione disponibile	sì

Dimensioni

Larghezza	40 mm
Lunghezza	180 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com