

# ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



DEV-KIT ME-PLC: comprende 1 x custodia ME-PLC 40 e sistema di collegamento a innesto(36 poli), fornitura dei singoli componenti

## I vantaggi

- Ampia custodia con larghezza di installazione di 40 mm per circuito stampato con superficie di equipaggiamento massima di 15.000 mm<sup>2</sup>
- Tecnologia di connessione frontale a innesto
- Basetta millefori opzionale per la saldatura manuale di componenti THT

## Dati commerciali

Codice articolo	2202526
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHEAD
Codice prodotto	ACHEAD
GTIN	4055626141763
Peso per pezzo (confezione inclusa)	488,188 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	436,358 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

## Set composto da

### ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Base custodia

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201499>



Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, per connettori bus 10/10, larghezza: 39,7 mm, altezza: 180,1 mm, profondità: 137,7 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 10

### ME PLC 40 CT36 GY7035 - Modulo per collegamento frontale

2201494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201494>



Supporto connessione, completamente montato con FKCN 2x 18 poli, coperchio e leva di sbloccaggio, incl. pannello di copertura, presa base adatta: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

# ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>



## ME PLC 40 CS GY7035 - Custodia

2201490

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201490>

Custodie per guide DIN, Coperchio, larghezza: 39,7 mm, altezza: 51,8 mm, profondità: 13,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME PLC
Apertura di ventilazione disponibile	sì

### Dimensioni

Larghezza	40 mm
Lunghezza	180 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PC

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

# ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set custodia



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202526>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)