

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277035>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Trasformatore di corrente circolare, corrente primaria 150 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 5 VA

Dati commerciali

Codice articolo	2277035
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMMA11
Codice prodotto	CMMA11
GTIN	4046356305112
Peso per pezzo (confezione inclusa)	219,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	188,54 g
Numero tariffa doganale	85043129
Paese di origine	DE

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277035>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Current transformer
------------------	---------------------

Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento nominale	1 kV (Fase/condotto di neutro)
---------------------------------	--------------------------------

Note generali

tarabile	no
Tipo convertitore	Trasformatore di corrente a tubo

Dati di ingresso

Trasformatori di corrente

Potenza nominale	5 VA
Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica	$I_{th} = 60 * I_n$
Corrente di dimensionamento termico permanente	$I_d = 1,2 * I_n$
Corrente impulsiva di dimensionamento	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Frequenza nominale f_n	50 Hz 60 Hz
Corrente nominale primaria I_{pn}	0 A AC ... 150 A AC
tarabile	no
Tipo convertitore	Trasformatore di corrente a tubo

Dati di uscita

Segnale

Denominazione	Uscita di corrente
Corrente nominale secondaria I_{sn}	5 A AC
Fattore di limitazione della sovracorrente	FS 5
Classe di precisione	1

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore flessibile	2x 10 mm ² ... 10 mm ² (Morsetti secondari,)
Coppia di serraggio	2 Nm ... 2 Nm

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	31 mm
Altezza	68 mm
Profondità	44 mm

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277035>

Dimensioni articolo con montaggio alternativo

Larghezza	44 mm
Altezza	68 mm
Profondità	31 mm

Conduttore rotondo

Diametro	20 mm
----------	-------

Foro

Diametro	6,5 mm
----------	--------

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Custodia)
Materiale custodia	PA 6.6

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 40 °C
Posizione elevata	≤ 1000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	Impiego solo in interni e in assenza di condensa
Categoria materiale isolante	H

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

UKCA

Certificato	Conformità UKCA
-------------	-----------------

UL, USA / Canada

Siglatura	XODW8.E323953
-----------	---------------

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN 61869
--------------------	----------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
	Montaggio a parete

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Trasformatore di corrente




2277035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277035>

Disegni

Disegno quotato



PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277035>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277035>



EAC

ID omologazione: RU*DE*08.B.01187/19



cULus Recognized

ID omologazione: E323953

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277035>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27210902
ECLASS-15.0	27210902

ETIM

ETIM 9.0	EC002048
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277035>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com