

# DB 50- 90 BU - Ponticello a filo



2821180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2821180>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a filo flessibile, 50 poli, sezione del conduttore: 0,5 mm<sup>2</sup>, lunghezza filo: 90 mm, lunghezza dei puntalini: 8 mm, colore: blu



## Dati commerciali

Codice articolo	2821180
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK61Z1
Codice prodotto	DK61Z1
GTIN	4017918077068
Peso per pezzo (confezione inclusa)	36,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	36,9 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# DB 50- 90 BU - Ponticello a filo

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2821180>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Ponticello a doppino

### Indicazioni materiale

Colore

blu (RAL 5015)

### Cavo / linea

Sezione delle linee

0,5 mm<sup>2</sup>

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2821180>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

### ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---