SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione

2988162

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988162

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

CRA-READY



Memoria di programma e configurazione per l'estensione della memoria flash interna, ad innesto, 2 GB.

I vantaggi

- Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
- Memoria di programma e configurazione
- Moltiplicazione semplificata delle configurazioni
- Sostituzione dei dispositivi semplificata

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Dati commerciali

Codice articolo	2988162
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRAAZA
Codice prodotto	DRAAZA
GTIN	4046356557443
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,6 g

Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,5 g
Numero tariffa doganale	85235110
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
Nota per l'utilizzo	Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto di memoria
Applicazione	Memoria di programma/configurazione
Posizione di installazione	verticale
Caratteristiche particolari	Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Tipo di memoria	FLASH-EPROM
Capacità di memoria	2 GByte

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,165 W

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 50 mA

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Plastica

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Posizione di installazione	verticale

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 10.0	EC000192

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com