


FBRN 20-4 N - Ponticello fisso



3001637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001637>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello fisso, numero poli: 20, colore: color argento

Dati commerciali

Codice articolo	3001637
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918281977
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,59 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,52 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

FBRN 20-4 N - Ponticello fisso



3001637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001637>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
Numero di poli	20

Indicazioni materiale

Colore	argento
--------	---------

3001637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001637>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,111 kg CO2e
---------	---------------