

# FB 10-13 ISO - Ponticello fisso

3059663

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3059663>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello fisso, passo: 13 mm, numero poli: 10, colore: color argento



## Dati commerciali

Codice articolo	3059663
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4046356501958
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,81 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,95 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	IN

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
Numero di poli	10
Passo	13 mm

### Dimensioni

Passo	13 mm
-------	-------

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Rivestimento	stagnata

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

3059663

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3059663>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%