

# SBP 6-T 4-8 - Ponticello sezionatore

3070323

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3070323>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello sezionatore, con connettore femmina di prova, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, colore: arancione

## Dati commerciali

Codice articolo	3070323
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4046356750684
Peso per pezzo (confezione inclusa)	26,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,44 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

# SBP 6-T 4-8 - Ponticello sezionatore

3070323

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3070323>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Numero di poli	4
Passo	8,2 mm

### Dimensioni

Passo	8,2 mm
-------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	arancione (RAL 2003)
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

# SBP 6-T 4-8 - Ponticello sezionatore



3070323

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3070323>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SBP 6-T 4-8 - Ponticello sezionatore

3070323

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3070323>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(c)
---	------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	8fe7b6e5-c18f-4ec9-b5ff-c74fc31bd3c6

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)