

FBI 3-20 N - Ponticello fisso



3213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213205>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello fisso, passo: 20 mm, numero poli: 3, colore: color argento



Dati commerciali

Codice articolo	3213205
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4046356550154
Peso per pezzo (confezione inclusa)	44,99 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	41,963 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	CN

FBI 3-20 N - Ponticello fisso

3213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213205>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
Numero di poli	3
Passo	20 mm

Dimensioni

Passo	20 mm
-------	-------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

3213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213205>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
-------------------------------------------	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,737 kg CO2e
---------	---------------