

C-RCI 10/M5 - Capocorda ad anello

3240219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240219>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Capocorda ad anello, rosso, 10 mm², M5

I vantaggi

- Le estremità degli anelli sono coniche, permettendo così una semplice e corretta introduzione del conduttore
- I capocorda ad anello isolati con collare in plastica sono saldobrasati e dotati del sistema EASY ENTRY

Dati commerciali

Codice articolo	3240219
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BH3421
Codice prodotto	BH3421
GTIN	4046356452090
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,59 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,493 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	TW

C-RCI 10/M5 - Capocorda ad anello

3240219


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240219>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Senza alogenati
	con sistema "Easy Entry"
	Brasato
	PA isolato

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	8,8 mm
Lunghezza anelli	31,3 mm
Lunghezza collare isolante	16 mm
Lunghezza di spelatura massima	11 mm
Distanza collare isolante centrale	10,9 mm
Spessore materiale min.	1,1 mm
Misure interne collare isolante	8 mm

Misure interne

Diametro interno	5,3 mm
------------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	stagnata
Materiale isolante	PA
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	31,3 mm
------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto)	20,00 °C Umidità (RH), immagazzinamento nell'imballaggio originale chiuso. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e alle fonti di calore.
--	--

C-RCI 10/M5 - Capocorda ad anello



3240219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240219>

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-20 °C ... 100 °C
Temperatura intervallo breve	100 °C

C-RCI 10/M5 - Capocorda ad anello

3240219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240219>



Disegni

Disegno quotato



C-RCI 10/M5 - Capocorda ad anello



3240219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240219>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 10/M5 - Capocorda ad anello



3240219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240219>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com