

AB-SKS 60 - Blocchetto di supporto



3240223

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240223>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Blocchetto per barre collettrici



I vantaggi

- Per il pratico collegamento della schermatura, in particolare in caso di morsetti a uno o più piani e dispositivi con attacco frontale
- Per il montaggio di morsetti schermati SK e SKS
- Funzione di supporto terminale
- Isolato verso la guida di supporto

Dati commerciali

Codice articolo	3240223
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7113
Codice prodotto	BE7113
GTIN	4046356455725
Peso per pezzo (confezione inclusa)	26,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,4 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

AB-SKS 60 - Blocchetto di supporto

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240223>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Blocchetto di supporto
Numero di poli	1

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I_N	0 A
-------------------------	-----

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	9,5 mm
Altezza	97,8 mm
Profondità su NS 35/7,5	46,9 mm
Profondità su NS 35/15	54,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


AB-SKS 60 - Blocchetto di supporto

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240223>



Disegni



AB-SKS 60 - Blocchetto di supporto



3240223

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240223>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 10.0	EC001166
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SKS 60 - Blocchetto di supporto



3240223

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240223>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,062 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com